

**TECVIBECAN**

[www.tecvibecan.es](http://www.tecvibecan.es)

[direccion@tecvibecan.es](mailto:direccion@tecvibecan.es)

tlf: 601 36 26 59



Refractómetro mecánico de mano para la medición de concentraciones alta en leche condensada, zumos de frutas de concentración 5 veces o más, mermelada, azúcar líquido, etc, en Brix, sin compensación automática de temperatura.

- Para emulsiones concentradas
- Medición en % Brix



#### **Especificaciones técnicas**

Rango de medición	45 ... 82 % Brix
Precisión	± 0,5 %
Resolución	± 0,5 %
Se utiliza para	Emulsiones concentradas, zumo, leche condensada, miel, mermelada
Compensación de temperatura	No
Dimensiones	172x Dm 20 mm
Peso	260g

#### **Contenido del envío**

- 1 x Refractómetro PCE-4582
- 1 x Pipeta
- 1 x Manual de instrucciones

**TECVIBECAN**

[www.tecvibecan.es](http://www.tecvibecan.es)

[direccion@tecvibecan.es](mailto:direccion@tecvibecan.es)

tlf: 601 36 26 59